

Upínky • s osazením
23160.0109


Popis produktu

Tato upínka vyhlá podle DIN 6314 B se používá především pro mechanické upínání obrobků.

Materiál

- Zušlechtěná ocel, kalená, bryňrovaná


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Jmenovitý rozměr b_1 [mm]	Rozměry											Pro šrouby		Obj. č.
	l	a	b_2	b_3	c	e_1	e_2	e_3	h	h_1	h_2	[mm]	[palec]	
9	70	10	20	10	8	15	19,5	46	20	14	3	M8	5/16	23160.0109

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.