


Upínky • ozubené, s přestavitelným protikusem

23185.0021



Popis produktu

Přítlačný díl i protikus jsou spojeny s upínkou, čímž je upínka okamžitě použitelná. Upínka je opatřena na každém konci upínacím nosem a může se podle případu upínání otočit.

Materiál

- Ocel, zušlechťená, pozinkovaná

Další informace


Odkazy

Velké upínací výšky se řeší pomocí prodloužení podepření (EH 23185.).
Pro upínání je možno použít šroub do T-drážky DIN 787 (EH 23030.) nebo závrtný šroub DIN 6379 (EH 23040.).

Další produkty

- Prodloužení podepření, pro upínku, ozubenou, s přestavitelným protikusem

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Jmenovitý - rozměr d_1 [mm]	Rozměry											Velikost T-drážky [mm]	Upínací síla ¹⁾ max. [kN]	📦 [g]	Obj. č.
	h_1	h_2	a_1	a_2	a_3	b_1	b_2	l_1	l_2	l_3	s				
21	0 – 80	30	42	20	27	62	30	187	44	44	14	16, 18, 20, 22	60	2241	23185.0021

¹⁾ Uvedené upínací síly platí při optimální upínací pozici (nejmenší vzdálenost upínacího šroubu od upínacího bodu). Upínací síly se mohou lišit podle způsobu upnutí, pevnosti upínacího šroubu a stavu závitu (jeho mazání).

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.