

## Upínače 23230.0440



### Popis produktu

K současnému polohování a upínání obrobků. Upínač je oboustranně montovatelný precizní výrobek. Jeho upínací část přesně odpovídá obrobku a je našroubovávána na válcovém nosiči. Uživatel si zhotoví sám tuto příslušnou upínací část, která odpovídá obrobku.

### Materiál



#### Držadlo

- Duroplast PF 31, černý, DIN 319



#### Upínač

- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená

### Výkres s rozměry



Obr. 1




Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry															Obj. č.	
b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub> ±0,05	d <sub>1</sub> H7 g5	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	l <sub>8</sub>		[g]
se spirálním excentrem – obrázek 2																
40	27	18	M6	29,8	14,9	16,9	60	19	3	8	50	96	17	28	566	23230.0440

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.