


Přítlačné elementy • s čepem zajištěným proti přetočení

23230.0550



Popis produktu

Přítlačný element umožňuje snadné a bezpečné polohování obrobků nebo dílů proti dorazům a opěrkám před samotným upnutím nebo montáží.
Provedení s vnitřním závitem umožňuje individuální nasazení dalšího elementu.

Materiál

Čípek

- Ocel, tvrzená, bryňovaná

Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

Závitový kolík

- Ocel, bryňovaná, s mosazným čepem

Držák

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý


Držadlo

- Ocel, bryňovaná

Kontramatice

- Ocel, bryňovaná

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry														Zdvih	SW		Síla pružiny ¹⁾		max.		Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₅	d ₆	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	r	b	k	s	SW ₁	SW ₂	F ₁	F ₂	[°C]	[g]	
[mm]														[mm]	[mm]		[N]					
se zakulaceným čepem – obrázek 3																						
M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	4,5	12	25	6	8	19	16	35	100	84	23230.0550

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.