


## Přítlačné elementy • s čepem zajištěným proti přetočení

23230.0570



### Popis produktu

Přítlačný element umožňuje snadné a bezpečné polohování obrobků nebo dílů proti dorazům a opěrkám před samotným upnutím nebo montáží.  
Provedení s vnitřním závitem umožňuje individuální nasazení dalšího elementu.

### Materiál

#### Čípek

- Ocel, tvrzená, bryňovaná

#### Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

#### Závitový kolík

- Ocel, bryňovaná, s mosazným čepem

#### Držák

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý


#### Držadlo

- Ocel, bryňovaná

#### Kontramatice

- Ocel, bryňovaná

### Výkres s rozměry




### Informace pro objednání

Rozměry														Zdvih	SW		Síla pružiny <sup>1)</sup>		max.		Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>	l <sub>7</sub>	b	k	s	SW <sub>1</sub>	SW <sub>2</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	[°C]	[g]	
[mm]														[mm]	[mm]		[N]				
prizmatický – obrázek 4																					
M12 x 1,5	9	21	M4	4,3	46	19	26	14	11,5	35	6	12	25	6	4	19	16	35	100	84	23230.0570

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.