


## Adaptéry pro klínové rozpěrné upínače · pro upínací lišty

23250.0531




### Popis produktu

S adaptérem mohou být všechny klínové rozpěrné upínače M8-M12 montovány na upínací lištu. Adaptér pro velikost M8 navíc obsahuje jištění proti přetočení.

### Materiál

- Nástrojová ocel


### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

	Obj. č.
 [g]	
obrázek 2	
105	23250.0531

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.