

## Dorazové destičky pro klínové upínače · pro upínací lišty

23250.0540



### Popis produktu

Dorazová destička se použije v případě, že upínání probíhá jen na jedné straně klínového upínače. Jedna strana klínového upínače leží na výstupku dorazové destičky a je tím zafixovaná.


### Materiál

- Nástrojová ocel, tvrzená

### Montáž

Dorazová destička se montuje mezi upínací lištu a klínový upínač

### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry					pro klínový upínací segment		Obj. č.
$l_1$	$l_2$	$b_1$	$b_2$	$h_1$		[g]	
<b>obrázek 1</b>							
31	5	10	44	6,4	23250.0501 - .0503	61	23250.0540

### Shoda

#### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

#### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

#### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.