

Excentrické upínky 23270.0106



Popis produktu

Excentrická upínka s vysokou upínací silou pro nízkou upínací výšku. Tělo z mosazi umožňuje jemné, ale bezpečné upnutí.

Materiál

Excentrický šroub

- Ocel

Základní těleso


- Mosaz

Další informace

Poznámky

Hlava excentrického šroubu může mírně vyčnívat z těla (h_1).


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	h ₁	Rozměry		h ₂	s	A	SW		Upínací síla max.	Utahovací moment max.		Obj. č.
							SW ₁	SW ₂				
		[mm]				[mm]	[mm]		[kN]	[Nm]	[g]	
Mosaz												
M6	4,8			11,2	1	7,8	15,86	4	3,4	10	11	23270.0106

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.