

## Meziválce 23310.0125



### Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

### Materiál


- Ocel, tvrzená, bryňovaná, broušená

### Další informace


#### Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrky výkyvné
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrky výkyvné, se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, nastavitelné
- Opěrky výkyvné, nastavitelné se samostatným vrácením do výchozí polohy

### Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| $d_1$<br>-0,1    | $l_1$<br>$\pm 0,01$ | Rozměry |       | SW   |  | Obj. č.    |
|------------------|---------------------|---------|-------|------|---|------------|
|                  |                     | $d_2$   | $l_2$ | [mm] | [g]   |            |
|                  |                     | [mm]    |       |      |   |            |
| <b>obrázek 1</b> |                     |         |       |      |   |            |
| 25               | 20                  | M8      | 10    | 22   | 75  | 23310.0125 |

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.