

## Meziválce 23310.0140



### Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

### Materiál


- Ocel, tvrzená, brytřovaná, broušená

### Další informace

#### Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrký výkyvné
- Opěrký výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrký výkyvné, se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrký výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrký výkyvné, nastavitelné
- Opěrký výkyvné, nastavitelné se samostatným vrácením do výchozí polohy

### Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d <sub>1</sub> -0,1	l <sub>1</sub> ±0,01	Rozměry		SW [mm]	Obj. č.
		d <sub>2</sub> [mm]	l <sub>2</sub>		
<b>obrázek 1</b>					
40	35	M12	20	36	23310.0140

Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.