

Meziválce 23310.0241



Popis produktu

Meziválce mohou být použity ke zvětšení upínací výšky horního upínače EH 23310. Dále se mohou kombinovat s nastavitelnými podpěrami (EH 22680.), čípky (EH 22690.) a výkyvnými opěrkami (EH 22730. - EH 22741.).

Materiál


- Ocel, tvrzená, bryněrovaná, broušená

Další informace

Další produkty

- Podpěry, rýhovaná nebo s hrotem
- Podpěry, kolíkové
- Čípky
- Podpěry, nastavitelné
- Opěrky výkyvné
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, ploška rýhovaná
- Opěrky výkyvné, se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, s kuličkou z tvrdokovu, rýhovaná a se samostatným vrácením do výchozí polohy
- Opěrky výkyvné, nastavitelné
- Opěrky výkyvné, nastavitelné se samostatným vrácením do výchozí polohy


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry				SW		Obj. č.
d ₁ -0,1	l ₁ ±0,01	d ₂	l ₂	[mm]	[g]	
[mm]						
obrázek 1						
70	50	M24	25	65	1361	23310.0241

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.