

Polohovací kroužky • pro upínač horní

23310.0360



Popis produktu

Polohovací kroužek je po ustavení upínače horního pevně sevřený na vodícím čepu a způsobuje, že při opakovaném upínání bude upínač upínat přesně ve stejném bodu. Rozsah připevnění na upínač je 360°. Po namontování kroužku se může rameno upínače pootočit o 110° vlevo nebo vpravo (jen u provedení s možností pootočení).


Materiál

- Ocel, bryněvaná

Montáž

Při montáži polohovacího kroužku je rameno upínače povoleno.

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry								Pro horní upínač	[g]	Obj. č.
h_1	h_2	d_1	d_2	l_1	l_2	b	e			
[mm]										
pro upínače horní, velikost 60 – obrázek 2										
10	20	8	40	66,5	27,5	56	22760.0064	23310.0065, 23310.0067	151	23310.0360

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.