

Kompaktní upínače

23690.0016



Popis produktu

Kompaktní upínače jsou upínací prvky, které jsou určené pro univerzální upínání obrobených i neobrobených dílů. Lze je použít ve vodorovné i svislé poloze.

Vlastnosti:

- Precizní, polohově přesné upnutí.
- Jednoduchá, univerzální manipulace.
- Vysoká upínací síla při nízkém utahovacím momentu, nízké opotřebení díky systému uložení ramena upínače.
- Plynulý, velký rozsah upínání.
- Rameno upínače lze zcela zasunout do těla upínače pro bezproblémovou výměnu obrobku.
- Rameno upínače se závitem pro různé upínací prvky, např. přitlačné šrouby (EH 22700. - EH 22720.), výkyvné opěrky (EH 22730. / EH 22740.) atd.
- Velký rozsah přestavení při konstantní upínací síle.
- Plynulá změna rozsahu upínání pomocí výškového adaptéru 23690.0112/.0116
- Jednoduché a flexibilní možnosti upevnění.
- S antikorozi ochranou.
- Odolnost proti nečistotám a šponám.

Materiál

Základní těleso

- Zušlechtěná ocel, černý povrch

Upínací páka

- Zušlechtěná ocel, stříbřitý povrch

Montáž

Montážní pokyny:

1. Dorazový šroub ISO 4762-M6 x10 vyjmout.
2. Rameno kompaktního upínače zasunout a vyjmout.
3. Tělo kompaktního upínače upevnit pomocí 2 šroubů (jsou součástí dodávky).
4. Rameno kompaktního upínače nasadit do těla upínače a vysunout.
5. Našroubovat a utáhnout dorazový šroub ISO 4762-M6 x 10.

Obsluha

Postup při upínání:


1. Rameno kompaktního upínače vysunout do zvolené upínací pozice.
2. Upnout díl prostřednictvím šestihránného šroubu.
3. Postup při uvolnění je opačný.

Další informace

Další produkty

- Výškové adaptéry, pro kompaktní upínač


Výkres s rozměry






Informace pro objednání

Rozměry													SW	Upínací síla max.	Utahovací moment max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	h ₁ min.	h ₁ max.	h ₂	h ₃	s max.	l ₁	l ₂ +1	l ₃	l ₄	l ₅	b	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
M16	M12	47	85	70	126	85	213	120	50	17	12,5	55	18	25	75	4000	23690.0016

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.