

Základny 23700.0312



Popis produktu

Materiál

Tělo

- Ocel, bryněrovaná


Díly podléhající opotřebení

- Zušlechťená ocel

Tažná tyč

- Speciální ocel


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry										Obj. č.
a	b	c	b ₁	f	g	i	k	l		
				[mm]						
30	25	65	30	12,5	M12	12,5	20	40	297	23700.0312

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.