

Otočná ramena • jednostranná

24101.0203



Popis produktu

K zajištění dveří, zásuvek, popř. jako pomocný prvek při transportu atd.
Otočné rameno aretuje v rozsahu 4 x 90 °.

Materiál

Příruba

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý


Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Vnitřní díly

- Zinkový tlakový odlitek

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | l ₁ | b ₁ | Rozměry | | | | l ₂ | Zatížitelnost F max. [N] | Obj. č. |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|----|----------------|-----------------------------------|------------|
| | | | h ₁ ~ [mm] | h ₂ ~ | h ₃ min. | | | | |
| s boční montáží – obrázek 1, černá | | | | | | | | | |
| 17 | 55 | 10 | 22 | 16,5 | 21,5 | 11 | 450 | 83 | 24101.0203 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.