

Třmenové držáky • s podložkami

24310.0050



Popis produktu

Třmenové držáky se používají např. na dvířkách strojů, nábytku, dveřích skříněk, zásuvkách a zásuvkových jednotkách.

Třmenové držáky se vyznačují ergonomickou a stabilní konstrukcí a jednoduchým a nadčasovým designem.

Materiál

Držadlo

- Ocel, chromovaná

Podložka

- Zinkový tlakový odlitek, niklovaný


Montáž

Podložky zajišťují dobrou dosedací plochu s podkladem. Přesné podložky jsou volně přiložené.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d_1 | l $\pm 0,5$ | d_2 | Rozměry d_3 [mm] | h | r | t min. |  | Obj. č. |
|-------|------------------|-------|--------------------------|-----|-----|-------------|---|------------|
| Ocel | | | | | | | [g] | |
| 8 | 100 | M4 | 12 | 35 | 10 | 8 | 60 | 24310.0050 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.