

Ruční kliky • DIN 469 rovné se čtyřhranem DIN 79

24330.0060



Popis produktu

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Materiál

Rukojeť

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

- Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| l | s H11 | e min. | Rozměry | | | | | d ₃ Průměr rukojeti [mm] | [g] | Obj. č. |
|---|----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|------|------------|
| | | | d ₁ | d ₂ | h ₁ | h ₂ | h ₃ | | | |
| s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D | | | | | | | | | | |
| 200 | 19 | 25,2 | 20 | 44 | 44 | 34 | 160 | 28 | 1054 | 24330.0060 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.