

Ruční kliky • DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79

24330.0271



Popis produktu

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Materiál

Rukojeť

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

- Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

l	s H11	e min.	Rozměry					d ₃ Průměr rukojeti [mm]	Obj. č.	
			d ₁ [mm]	d ₂	h ₁	h ₂ ~	h ₃			[g]
s otočnou rukojetí (EH 24460., DIN 98), provedení D										
250	24	32,2	25,3	48	48	90	214	32	1478	24330.0271

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.