

Ruční kliky • DIN 468 vyhlé se čtyřhranem DIN 79

24330.0380



Popis produktu

U těchto ručních klik je odlitek broušený a otryskaný. Náboj je opracovaný.

Materiál

Rukojeť

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

Tělo kliky

- Tvárná litina (GGG), potažená plastem, černá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

l	s	e	Rozměry					d ₃	Obj. č.	
			d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃			
	H11	min.	[mm]					[mm]	[g]	
s pevnou rukojetí (EH 24450., DIN 39), provedení F										
315	24	32,2	25,3	54	54	105	243	36	2200	24330.0380

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.