

Přestavitelné páky • z nerezí, se šroubem

24390.0486



Popis produktu

Přestavitelná páka s vnitřními díly z nerezí. Mnohostranné využití, např. v medicínské technice, chemickém průmyslu a.j.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat

Vnitřní díly

- Nerez 1.4305

Šroub

- Nerez 1.4305

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Další informace

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | d ₂ | l ₁ | d ₃ | Rozměry | | | | | l ₂ | [g] | Obj. č. |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|----------------|------------|---------|
| | | | | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | [mm] | | | |
| oranžová | | | | | | | | | | | |
| 22 | M10 | 63 | 16 | 36 | 8 | 3,5 | 52 | 74 | 148 | 24390.0486 | |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.