

Přestavitelné páky • s vnitřním závitem

24400.0414



Popis produktu

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Závitová část

- Ocel, bryněrovaná, pevnost 5

Vnitřní díly

- Ocel, bryněrovaná, pevnost 5.8

Obsluha


Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Další informace

Poznámky

Závitová část se dá vyměnit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry										Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t	≥	
[mm]										[g]
černá										
22	M8	16	36	8	3,5	52	74	14	112	24400.0414

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.