

Přestavitelné páky • se šroubem

24400.0591



Popis produktu

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat

Vnitřní díly

- Ocel, bryněrovaná, pevnost 5.8

Šroub

- Ocel, bryněrovaná, pevnost 5.8

Obsluha


Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Další informace

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	Rozměry						Obj. č.
				h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	[g]	
oranžová										
25	M12	80	19	43	11	4	63	89	244	24400.0591

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.