

Přestavitelné páky • s tlačným šroubem

24410.1154



Popis produktu

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

Vnitřní díly

- Ocel, bryňovaná, pevnost 5.8

Šroub

- Ocel, bryňovaná, pevnost 5.8

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Další informace

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Odkazy

Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).

Další produkty

- Opěrné patky, plast

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | d ₂ | l ₁ | d ₃ | d ₄ | Rozměry | | | | | | l ₂ | l ₃ | [g] | Obj. č. |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|-----|----------------|----------------|-----|---------|
| | | | | | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | | | | | | |
| s mosaznou opěrnou patkou – obrázek 1, černá | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | M6 | 20 | 10 | 3,5 | 24,5 | 4 | 3 | 35 | 45 | 1,3 | 37 | 24410.1154 | | |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.