

Přestavitelné páky • s tlačným šroubem

24410.3461



Popis produktu

Přestavitelné páky najdou všestranné využití tam, kde je omezený prostor nebo je vyžadována specifická poloha páčky.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, oranžová RAL 2004, mat

Vnitřní díly

- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Šroub

- Ocel, brynýrovaná, pevnost 5.8

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

Další informace

Poznámky

Šroubová část se dá vyměnit.

Odkazy

Provedení s kulovým čepem (obr. 3) lze kombinovat s opěrnou patkou, plast (EH 22570.).

Další produkty

- Opěrné patky, plast

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| d ₁ | d ₂ | l ₁ | d ₃ | Rozměry | | | | | | | [g] | Obj. č. |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------------|
| | | | | d ₄ +0,05 | h ₁ | h ₂ | h ₃ | h ₄ | l ₂ | l ₃ | | |
| [mm] | | | | | | | | | | | | |
| s kulovým čepem – obrázek 3, oranžová | | | | | | | | | | | | |
| 18 | M10 | 32 | 13,5 | 7,8 | 31 | 6,5 | 3 | 45 | 62 | 4,3 | 132 | 24410.3461 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.