

## Přestavitelné páky ploché • se šroubem

24441.0570



## Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

## Materiál

## Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

## Vnitřní díly

- Ocel, bryněrovaná

## Šroub

- Ocel, bryněrovaná

## Krytka

- Plast, černá

## Obsluha

**Potáhnutím páčky** se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

| Rozměry |       |       |       |       |       |       |       |       |     | min.   max. |     | Obj. č.    |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------------|-----|------------|
| $d_1$   | $d_2$ | $l_1$ | $d_3$ | $h_1$ | $h_2$ | $h_3$ | $h_4$ | $l_2$ |     |             | [g] |            |
| černá   |       |       |       |       |       |       |       |       |     |             |     |            |
| 40      | M16   | 80    | 23    | 42    | 4     | 4     | 56    | 145   | -30 | 80          | 523 | 24441.0570 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.