

## Přestavitelné páky ploché • se šroubem, nerez

24441.0715



### Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorech nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

### Materiál

#### Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černá RAL 9005, mat

#### Vnitřní díly

- Nerez 1.4305

#### Šroub

- Nerez 1.4305

#### Krytka

- Plast, černá

### Obsluha

**Potáhnutím páčky** se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry									min.   max. [°C]		[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>				
černá												
32	M12	80	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	250	24441.0715

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.