

## Přestavitelné páky ploché • se šroubem

24441.0915



## Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

## Materiál

## Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

## Vnitřní díly

- Ocel, bryněrovaná

## Šroub

- Ocel, bryněrovaná

## Krytka

- Plast, světle šedá

## Obsluha

**Potáhnutím páčky** se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry									min.   max. [°C]		[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	l <sub>2</sub>				
stříbrná												
32	M12	80	16	29,5	2	2,5	41,5	120	-30	80	251	24441.0915

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.