

Přestavitelné páky ploché • se šroubem

24441.0965



Popis produktu

Přestavitelné páky ploché se používají tam, kde je prostor omezen nebo je požadována konkrétní poloha páky.

Přestavitelné páky ploché se vyznačují nízkou konstrukční výškou a jsou vhodné zejména pro použití ve stísněných prostorách nebo tam, kde nesmí páčka přečnívat.

Materiál

Páka

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, stříbrná RAL 9006, mat

Vnitřní díly

- Ocel, bryněrovaná

Šroub

- Ocel, bryněrovaná

Krytka

- Plast, světle šedá

Obsluha

Potáhnutím páčky se uvolní ozubení. Páčka je polohována ozubením. Po uvolnění páčky zaskočí ozubení zpět.



Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry										Teplota		Obj. č.
d_1	d_2	l_1	d_3	h_1	h_2	h_3	h_4	l_2	min.	max.	[g]	
stříbrná												
40	M16	63	23	42	4	4	56	145	-30	80	498	24441.0965

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.