

Rukojeti pevné • DIN 39

24450.0132




Popis produktu


Materiál

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2




Obr. 3

Informace pro objednání

d ₁		d ₃		Rozměry			SW		Obj. č.
[mm]		[mm]		d ₄ h13	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]	[g]
se závitovým čepem, provedení E – obrázek 2, Ocel									
32	M12	20	100	21	13	6	340	24450.0132	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.