

## Upínací matice • svařované, dvojramenné

24470.0810



### Popis produktu

Umožňuje obouruční ovládání.

### Materiál

- Nerez 1.4301, matná

### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

l	d <sub>1</sub>	Rozměry			h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	[g]	Obj. č.
		d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	[mm]				
75,5	M12	25	14	19	40	210	24470.0810	

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.