

Upínací šrouby s kolíkovou rukojetí • DIN 6306 volnou
24500.0116



Popis produktu

U tohoto provedení je rukojeť posuvná, zesponu přidrřovaná pruřinou.

Materiál

- Automatová ocel, brynřovaná, tlačný řep tvrřený

Dalří informace


Odkazy

Tlačný řep pro opřnou patku DIN 6311 provedení S, EH 22560.


Dalří produkty

- Opřné patky, DIN 6311 a nřzké provedení

Vřkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2

* Pro usnadnění montáže DIN 6306 doplněno o r

Informace pro objednání

Rozměry										α min.		Obj. ř.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅			
[mm]											[g]	
s opřnou patkou DIN 6311, provedení E – obrázek 2												
M16	55	24	13	12	32	40	120	45	60,4	5°	357	24500.0116

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.