

## Tvarované rukojeti

### 24520.0123




#### Popis produktu

#### Materiál

- Nerez 1.4305, matná

#### Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

#### Informace pro objednání

Rozměry							Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t min.	[g]	
s rýhováním – obrázek 2, Nerez							
21	M5	12,5	18	10,5	10	25	24520.0123

#### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.