

Válcové rukojeti • otočné

24530.0050



Popis produktu

Materiál


Osový díl

- Ocel, zinkovaná

Válcová rukojeť

- Duroplast PF 31, černá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							SW	🌡️	📦	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ [mm]	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]	max. [°C]	[g]	
Duroplast, Ocel										
26	M8	13	21	80	16	2,5	4	110	107	24530.0050

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.