

## Válcové rukojeti • otočné

24530.0051



## Popis produktu

## Materiál


## Osový díl

- Ocel, zinkovaná

## Válcová rukojeť

- Duroplast PF 31, černá

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry							SW	🌡️ max.	📦 [g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub> [mm]	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	[mm]	[°C]		
Duroplast, Ocel										
26	M10	13	21	80	16	2,5	5	110	100	24530.0051

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.