

Válcové rukojeti • otočné

24530.0260



Popis produktu

Materiál


Osový díl

- Nerez 1.4305

Válcová rukojeť

- Duroplast PF 31, černá

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

| Rozměry | | | | | | | SW | 🌡️ max. | 📦 [g] | Obj. č. |
|------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------|------------|----------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | d ₄ [mm] | l ₁ | l ₂ | l ₃ | [mm] | [°C] | [g] | |
| Duroplast, Nerez | | | | | | | | | | |
| 28 | M10 | 13 | 22 | 90 | 16 | 2,5 | 5 | 110 | 126 | 24530.0260 |

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.