

Sklopné rukojeti • otočné

24532.0022



Popis produktu

Materiál

Osový díl

- Ocel, brytýrovaná

Držadlo

- Termoplast, černá, mat

Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry									🌡️	📦	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	max.			
[mm]									[°C]	[g]	
Ocel											
22	M5	16	73	15	5	68	9,5	110	67	24532.0022	

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.