

## Sklopné rukojeti • otočné

24532.0026



## Popis produktu

## Materiál

## Osový díl

- Ocel, brytovaná

## Držadlo

- Termoplast, černá, mat

## Obsluha

Rukojeť je aretována v pracovní poloze. Pro sklopení rukojeti se musí rukojeť potáhnout ve směru osy a pak sklopit.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry									max. [°C]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub> ~	l <sub>5</sub>	[mm]			
Ocel											
26	M6	20	102	19,5	6	95	10,5		110	137	24532.0026

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.