

## Ruční kola • DIN 950 šedá litina

24580.0445



## Popis produktu

Náboj je obrobený, věnec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

## Materiál

## Ruční kolo

- Šedá litina GG

## Rukojeť DIN 39 EH 24450.

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

## Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

## Další informace

## Další produkty

- Přítlačné podložky
- Rukojeti otočné, DIN 98

## Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

## Informace pro objednání

| Rozměry   |                      |                |                |                |                     |                |                     | Počet ramen<br>z | Odpovídající<br>rukojeť<br>DIN 39 / DIN 98 | [g]  | Obj. č.    |
|---|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------|--|------|------------|
| d <sub>1</sub>  | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub><br>~ | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub><br>~ |                  |  |      |            |
| [mm]  |                      |                |                |                |                     |                |                     |                  | [mm]                                       |      |            |
| bez drážky, s pevnou rukojetí EH 24450., namontovanou, provedení B-F/G (dřívě: F 4) – obrázek 2 |                      |                |                |                |                     |                |                     |                  |  |      |            |
| 315   | 26                   | 53             | M12            | 32             | 56                  | 33             | 100                 | 5                | 32   | 6160 | 24580.0445 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.