

## Ruční kola • DIN 950 slitina Al

24590.0250



## Popis produktu

Náboj je obrobený, vñec ze všech stran soustružený a hladce vyleštěný, neobrobené plochy jsou čistě otryskány.

## Materiál

## Ruční kolo

- Slitina Al

## Rukojeť DIN 98 EH 24460. otočná

- Ocel, soustružená, zinkovaná, pasivovaná

## Montáž

Přítlačné podložky EH 22270. k axiálnímu upevnění.

## Další informace

## Další produkty


- Přítlačné podložky
- Rukojeti otočné, DIN 98

## Výkres s rozměry



Poloha drážky v náboji se může lišit od vyobrazení.

## Informace pro objednání

| Rozměry  |                      |                |                |                |                |                |                | Počet ramen<br>z | Odpovídající<br>rukojeť<br>DIN 39 / DIN 98 | <br>[g] | Obj. č.    |
|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--|--|------------|
| d <sub>1</sub>   | d <sub>2</sub><br>H7 | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> |                  |  |  |            |
| [mm]   |                      |                |                |                |                |                |                |                  |  |  |            |
| bez drážky, s otočnou rukojetí EH 24460., namontovanou, provedení B-F/G (dříve: D 4) – obrázek 2 |                      |                |                |                |                |                |                |                  |  |  |            |
| 400  | 30                   | 65             | M16            | 36             | 63             | 38             | 106            | 5                | 36   | 4250   | 24590.0250 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.