

## Hvězdice • DIN 6336 plast

24670.1250



### Popis produktu

#### Materiál



##### Pouzdro

- Nerez A2

##### Držadlo

- Duroplast PF 31 DIN 7708, černá RAL 9005


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

Rozměry						max. [°C]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>7</sub> [mm]	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	t <sub>3</sub>			
se závitovou vložkou, provedení K, Nerez								
50	M10	22	17	32	18	110	40	24670.1250

### Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.