

Šrouby s hvězdicí · Nerez

24690.0140



Popis produktu

Materiál

Držadlo

- Nerez 1.4301, matná

Šroub


- Nerez 1.4301

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.


Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry						[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	l	d ₃	h ₁ ~	h ₂ ~		
40	M8	20	14	24	12	50	24690.0140

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.