

## Šrouby s hvězdicí · Nerez

24690.0150



### Popis produktu

#### Materiál

##### Držadlo

- Nerez 1.4301, matná

##### Šroub


- Nerez 1.4301

### Další informace

#### Poznámky

**Držadlo:** Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.


### Výkres s rozměry



### Informace pro objednání

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	Rozměry			h <sub>2</sub> ~	[g]	Obj. č.
			d <sub>3</sub>	h <sub>1</sub> ~	[mm]			
50	M10	20	18	30	16,5	95	24690.0150	

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.