

## Hvězdice • Nerez

24690.0250



### Popis produktu

#### Materiál

#### Držadlo


- Nerez 1.4301, matná

#### Další informace

#### Poznámky

**Držadlo:** Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.

### Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

| d <sub>1</sub>                         | d <sub>3</sub><br>H7 | d <sub>4</sub> | Rozměry                     |                     |           | [g] | Obj. č.    |
|--|----------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----|------------|
|  |                      |                | h <sub>1</sub><br>~<br>[mm] | h <sub>2</sub><br>~ | t<br>min. |     |            |
| s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1 |                      |                |                             |                     |           |     |            |
| 50                                     | 10                   | 18             | 32                          | 17,5                | 18        | 68  | 24690.0250 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.