

Hvězdice • Nerez

24690.0260



Popis produktu

Materiál

Držadlo


- Nerez 1.4301, matná

Další informace

Poznámky

Držadlo: Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.

Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

d ₁	d ₃ H7	Rozměry				t min.	[g]	Obj. č.
		d ₄	h ₁ ~	h ₂ ~	[mm]			
s hladkou neprůchozí dírou – obrázek 1								
60	12	20	40	21	22	110	24690.0260	

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.