

## Hvězdice • Nerez

24690.0460



### Popis produktu

#### Materiál

#### Držadlo


- Nerez 1.4301, matná

#### Další informace

#### Poznámky

**Držadlo:** Tažený plech. **Náboj:** Přivařený.

### Výkres s rozměry




Obr. 1

Obr. 2

### Informace pro objednání

Rozměry						[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub> ~	h <sub>2</sub> ~	t min.		
s neprůchozím závitem – obrázek 2							
60	M12	20	40	21	22	112	24690.0460

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

### Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

### Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.