


Hvězdice • odpovídající DIN 6336, nerez A4
24691.1363**Popis produktu**

Provedení bez ořepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Materiál**Držadlo**

- Nerez 1.4408, přesné litá, leštěná

Výkres s rozměry**Obr. 1****Obr. 2****Informace pro objednání**

Rozměry							Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	d ₅	h ₂	t ₂		
[mm]						[g]	
s průchozím závitem – obrázek 1							
63	20	M12	13	40	20	384	24691.1363

Shoda**Vyhovuje RoHS**

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.