

Hvězdice • odpovídající DIN 6336, nerez A4 24691.1463



Popis produktu


Provedení bez ořepů a hran. Vhodné pro všechny aplikace s vysokými hygienickými požadavky (např. potravinářský průmysl).
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Materiál

Držadlo

- Nerez 1.4408, přesné litá, leštěná


Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2

Informace pro objednání

d ₁	d ₂	Rozměry d ₄ [mm]	h ₂	t ₁ min.	 [g]	Obj. č.
s neprůchozím závitem – obrázek 2						
63	20	M12	40	22	389	24691.1463

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.