

Momentová držadla

24710.0024



Popis produktu

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly. Momentové držadlo, podobné rýhované matici / rýhovanému šroubu, s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením rýhovaných matic / rýhovaných šroubů.

Materiál

Víčko

- Termoplast PA 6, šedá RAL 7035

Momentová mechanika

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Hliník, černý elox

Vnitřní díl

- Ocel, bryňovaná

Šroub


- Ocel, bryňovaná

Další informace



Další produkty

- Trojhranné momentové držadlo


Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



Informace pro objednání

| Rozměry | | | | | | | max. [°C] | Utahovací moment +/- 10% max. [Nm] | [g] | Obj. č. |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--------------|---|-----|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₄ | d ₅ | h ₁ | h ₂ | t | | | | |
| s vnitřním závitem – obrázek 1 | | | | | | | | | | |
| 34 | M5 | 10 | 21 | 37,5 | 9,5 | 9 | 100 | 1 | 62 | 24710.0024 |

Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.