

## Momentová držadla

24710.0408



### Popis produktu

Momentová držadla se používají všude tam, kde je vyžadováno omezení vynaložené ruční síly. Momentové držadlo, podobné rýhované matici / rýhovanému šroubu, s integrovanou momentovou mechanikou umožňuje definovat omezení kroutícího momentu při utahování. Při dosažení kroutícího momentu dochází k "prokluzu". Při povolování není kroutící moment omezený.

Tato držadla kombinují funkčnost ráčnového klíče s moderním a ergonomickým provedením rýhovaných matic / rýhovaných šroubů.

### Materiál

#### Víčko

- Termoplast PA 6, šedá RAL 7035

#### Momentová mechanika

- Ocel, tvrzená

#### Držadlo

- Hliník, černý elox

#### Vnitřní díl

- Ocel, brytovaná

#### Šroub


- Ocel, brytovaná

### Další informace



#### Další produkty

- Trojhranné momentové držadlo


### Výkres s rozměry



Obr. 1



Obr. 2



### Informace pro objednání

| Rozměry                |                |    |                |                |                |                | max.<br>[°C] | Utahovací moment<br>+/- 10%<br>max.<br>[Nm] | [g] | Obj. č.    |
|------------------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---|-----|------------|
| d <sub>1</sub>         | d <sub>3</sub> | l  | d <sub>4</sub> | d <sub>5</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |              |   |     |            |
| se šroubem – obrázek 2 |                |    |                |                |                |                |              |   |     |            |
| 42                     | M10            | 40 | 13,5           | 27             | 43,5           | 11,5           | 100          | 2   | 179 | 24710.0408 |

## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 27.06.2024.

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.