

## Šrouby s hvězdicí · DIN 6336 plast

24740.1056



## Popis produktu

## Materiál

## Držadlo

- Duroplast PF 31, černá RAL 9005

## Šroub

- Nerez A2

## Další informace

## Poznámky

Nestandardní provedení, např. odlišné délky nebo závit z mosazi / nerez, na poptávku.

## Výkres s rozměry



## Informace pro objednání

Rozměry			max. [°C]	[g]	Obj. č.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> [mm]	l			
provedení L, Nerez					
25	M5	20	110	8,7	24740.1056

## Shoda

## Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

## Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 27.06.2024.

## Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.